



Set de mănuși de unică folosință Dermatril P 743, Mărimea mănușilor: 7



Date comandă

Numărul de comandă	094725 7
GTIN	4008198774372
Clasa articolului	04Q

Descriere

Execuție:

Set de mănuși de unică folosință **în cutie dozatoare**. Categoria III. Fără pudră.

Dermatril P 743. Rezistență chimică și mecanică ridicată față de 094730 (740). Astfel, mănușile pot fi utilizate mai mult timp și oferă protecție împotriva unui spectru larg de substanțe periculoase.

Aprobat pentru contactul cu alimentele Fără latex. Cu manșetă lungă. AQL 0,65 (EN 374-2).

Cu vârfurile degetelor înăsprite.

Standard:

EN 374; EN 455

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Grosimea pereților	0,2 mm
Denumirea producătorului	Dermatril P 743
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la acetonă 99 %	<10 min

Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %	30-40 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 %	10-30 min
Timp de pătrundere la etanol 95 %	10-30 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %	10-30 min
Timp de pătrundere la metanol 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %	240-480 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 %	240-480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %	>480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %	10-30 min
Tip de mănuși	Mănuși de unică folosință
Categorie de protecție	Categoria a III-a
EN	EN 374
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
EN 374	Tip A (JKLOPT)
Rezistență la substanțe chimice	JKLOPT
Material	Nitril
caracteristică electrostatică	0,2 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de suport	Nitril
Grosime	0,2 mm
Lungime	280 mm
Conținut	50
Culoarea	albastru
Domeniu de utilizare	Precizie
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	0
AQL	0,65

Aplicație

de unică folosință

Tip produs

Mănuși de unică folosință