

**Foarfecă pentru tablă / de crestat, Tip: 723034****Date comandă**

Numărul de comandă	078102 723034
GTIN	4014586874876
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:****Foarfecă pentru tablă.**

- Capacitate bună de viraj cu deformare minimă a tablei.
- Confortabilă și rapidă pentru tăiere laterală și transversală.
- Pentru table până la 800 N/mm² și oțeluri inoxidabile.
- Cuțit amovibil 4x: tăietură mai curată și fără bavură la costuri de exploatare reduse.

Descriere tehnică

Capacitate de tăiere (grosime) oțel 800 N/mm ²	1 mm
Denumirea producătorului	BLS 1.6E
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Capacitate de tăiere (grosime) oțel 400 N/mm ²	1,6 mm
Viteză de tăiere	5 - 8 m/min
Raza celei mai mici curbe	15 mm
Putere absorbită	350 W

Număr de curse	4000 min ⁻¹
Lungimea cablului	5 m
Lățime de tăiere	0 mm
Greutate	1,6 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Foarfecă