

Garant**Set de burghie scurte HSS-Co8 Cod 113140, Tip FS, în cutie, TiAlN, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	113540 1-10
GTIN	4045197008442
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuit din burghie scurte Cod 113140.

Extrem de **rezistent și stabil** datorită **miezului întărit**. Profil ascuțit, cu o precizie ridicată a concentricității.

Cu geometrie la vârf Forma S (specială).

Avantaj:

Recomandat pentru execuția găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 – 4×D) pentru mașini tip CNC și automate.

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Increment	0,5 mm
Număr de burghie	19

Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 1897
Tip	FS
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Unghiul elicei	38 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	87 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	56 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	S
Uni	indicat în anumite condiții		

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat

Accesorii

Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 4 mm	113140 4
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 9,5 mm	113140 9,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 7 mm	113140 7
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 6,5 mm	113140 6,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 2 mm	113140 2
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 4,5 mm	113140 4,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 9 mm	113140 9
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 5,5 mm	113140 5,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 1,5 mm	113140 1,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 5 mm	113140 5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 1 mm	113140 1
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 3,5 mm	113140 3,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 10 mm	113140 10
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 8 mm	113140 8
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 7,5 mm	113140 7,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 3 mm	113140 3
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 8,5 mm	113140 8,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 2,5 mm	113140 2,5
Burghiu scurt HSS-Co8 FS Ø DC h8 6 mm	113140 6