

## Pereche de mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice uvex rubiflex S XG35B, Mărimea mănușilor: 10



### Date comandă

Numărul de comandă	094752 10
GTIN	4048612074152
Clasa articolului	04W

### Descriere

#### Execuție:

uvex rubiflex S XG35B. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice, ușoare, tricotate cu inovatoarea tehnologie uvex Xtra Grip. Combină protecția și aderența sigură cu confortul excepțional la purtare - datorită căptușelii din bumbac - și flexibilitate. Rezistență bună la multe substanțe chimice și foarte bună la grăsimi și uleiuri minerale.

Mănuși de protecție de categoria III.

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 %	>480 min
Timp de pătrundere la acetonă 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 %	30-40 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %	>480 min

Prindere în condiții umede	foarte bun(ă)
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %	>480 min
Mărimea mănușilor	10
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %	>480 min
Timp de pătrundere la metanol 99 %	10-30 min
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %	30-40 min
Material căptușeală	Bumbac
Serie	uvex rubiflex
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Conținut	10
Clasa de protecție	Protecție împotriva riscurilor bacterologice conform EN 374
EN 374	Tip A (JKNOPT)
Rezistență la substanțe chimice	JKNOPT
EN 388	3121X
Material	Nitril
Material de suport	Bumbac
Lungime	350 mm
Grosime	0,4 mm
Culoarea	negru / albastru
Aplicație	de folosință multiplă
Strat de acoperire	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	strat de acoperire complet
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice

