

**Garant****Set de burghie scurte HSS/E Cod 113230, Tip N, în cutie, TiN, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	113740 1-10
GTIN	4045197008473
Clasa articolului	11B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie scurte Cod 113230.

Deosebit de rezistent și stabil datorită grosimii sporite a miezului. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricității.

**Avantaj:**

**Recomandat pentru execuția găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 – 4×D) pentru mașini tip CNC și automate.**

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

**Descriere tehnică**

Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 10 mm

Număr de burghie	19
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiN
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 1897
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	31 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	S
GG(G)	recomandat	31 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 2,5 mm	113230 2,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 4 mm	113230 4
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 2 mm	113230 2
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 6 mm	113230 6
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 5 mm	113230 5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 5,5 mm	113230 5,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 9,5 mm	113230 9,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 3,5 mm	113230 3,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 8 mm	113230 8
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 3 mm	113230 3
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 8,5 mm	113230 8,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 7 mm	113230 7
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 6,5 mm	113230 6,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 9 mm	113230 9
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 10 mm	113230 10
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 1 mm	113230 1
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 1,5 mm	113230 1,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 4,5 mm	113230 4,5
Burghiu scurt HSS-E N Ø DC h8 7,5 mm	113230 7,5