

ASATEX**Pereche de mănuși de iarnă tricotate fin, negre 3677V, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094811 8
GTIN	4029201140823
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

3677V. Mănuși cu **căptușeală acrilică extrem de călduroasă și de plăcută.** Siguranță maximă de prindere în medii umede, datorită stratului de acoperire din vinil HPT®. Rezistente la ulei și la grăsime.

Standard:

3677V. Mănuși cu **căptușeală acrilică extrem de călduroasă și de plăcută.** Siguranță maximă de prindere în medii umede, datorită stratului de acoperire din vinil HPT®. Rezistente la ulei și la grăsime.

Aplicație:

În mediu de lucru umed sau ud, cu vânt.

Utilizare text publicitar:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Culoarea: negru

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	8
Protecție la frig	bun(ă)
Fără DMF	da
Material căptușeală	Acryl
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Simț tactil	nu există
Fără silicon	da
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	2
Material acoperire	PVC
EN 388 Rezistență la perforare	1
Prindere în condiții umede	bun(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	2
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Capacitate de aerisire	nu există
EN 388 Rezistență la abraziune	3
Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva frigului
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Conținut	6
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Material de suport	Poliamidă / acril

Strat de acoperire	HPT/vinil
VARIANTĂ cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Culoarea	negru
Greutate	53 g
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva frigului