

**PRYOR****Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 2/-mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085481 2/-
GTIN	5022044024748
Clasa articolului	08W

**Descriere****Execuție:**

Ref. 1,5/\* până la Ref. 5/\* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

**Notă:**

**Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.**

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/\*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

**Descriere tehnică**

Lățime tip de poansoane	2 mm
Înălțimea scrisului	2 mm
Înălțime tip de poansoane	6,35 mm
Atestare	Minus
Adâncime tipuri de poansoane	19,05 mm

Tip produs

Poanson manual de perforare