

Garant**Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116700 50
GTIN	4045197034694
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Lungimea spirei este mai lungă față de DIN 345 cu înălțimea bușei de ghidare. Astfel, adâncimea reală de găurire nu este micșorată. Suprafață supusă unui tratament special pentru o eliminare mai eficientă a așchiilor.

Cu geometrie la vârf Forma A.

Avantaj:

Pentru găurire cu ajutorul bușelor de ghidare la execuția sculelor, mașinilor și la producția în serie. Deosebit de eficient la găurirea suprafețelor denivelate, oblice sau arcuite.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Pentru redușii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Ø nominal D_c	50 mm
Lungimea canalului de așchii L_c	321 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,32 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală L	470 mm
Dimensiune con Morse CM	4

Standard	DIN 341
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	246 mm
Unghiul la vârf	118 grad
Coadă tip	Con Morse
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Unghiul elicei	16-30 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		