

Garant**Burghiu lung cu coadă cilindrică extrem de lung HSS FS, neacoperită, Ø DC h8: 17R1mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 116720 17R1 |
| GTIN | 4045197034908 |
| Clasa articolului | 11C |

Descriere**Execuție:**

Precizie ridicată a concentricității.

Canale parabolice cu spații pentru așchii de mari dimensiuni; stabilitate conferită de duritatea miezului (fără creșterea diametrului).

≤ 16 mm Ø: Teșituri nitrurate, canale polishate; > 16 mm Ø: Suprafață supusă unui tratament special.

Burghiu special **pentru găuri extrem de adânci** până la 15×Ø.

Cu geometrie la vârful Forma A.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------|
| Număr de dinți Z | 2 |
| Lungimea canalului de așchii L _c | 220 mm |
| Ø nominal D _c | 17 mm |
| Avans f pentru oțel < 750 N/mm ² | 0,2 mm/rot |
| Toleranță Ø nominal | h8 |
| Lungimea totală L | 355 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Dimensiune con Morse CM | 2 |
| Standard | DIN 1870 R1 |
| adâncime maximă de găurire recomandată L ₂ | 194,5 mm |
| Unghiul la vârf | 130 grad |
| Coadă tip | Con Morse |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip | FS |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 40 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 30 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 25 m/min | P |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |