

Honeywell**Ochelari confortabili de protecție Adaptec™, Referință: NORMAL****Date comandă**

Numărul de comandă	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Clasa articolului	09A

Descriere**Execuție:**

Ochelari de protecție confortabili cu **punte nazală reglabilă pe înălțime și pe lățime**, cu unghi de înclinare ajustabil pentru cel mai înalt confort la purtare. În plus, brațele pot fi tensionate după preferință și în funcție de condițiile de lucru. Disponibili cu **două lățimi diferite**, pentru ajustarea optimă a formei. Stratul de acoperire nou HydroShield™ asigură **proprietăți excepționale anti-aburire și rezistență la zgârieturi**.

Standard:

EN 166; EN 170

Caracteristicile ramelor: Pernițe reglabile pentru nas

Acoperire optică: Rezistente la zgârieturi

Acoperire optică: Fără condens

Protecție UV: Standard

Material pentru lentile: Policarbonat

Marcarea lentilelor: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Descriere tehnică

Dimensiunea ochelarilor	Normal
Material pentru lentile	Policarbonat
Acoperire optică	Rezistente la zgârieturi
Acoperire optică	Fără condens
Marcarea lentilelor	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Protecție UV	Standard

Serie	Adaptec™
Marcarea ramei	EN 166 FT
Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Caracteristicile ramelor	Brațe reglabile pe lungime
Caracteristicile ramelor	Brațe cu înclinare reglabilă
Caracteristicile ramelor	Pernițe reglabile pentru nas
Tip produs	Ochelari de protecție