


PRYOR**Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 2,5/Qmm****Date comandă**

Numărul de comandă	085481 2,5/Q
GTIN	5022044021174
Clasa articolului	08W

Descriere**Execuție:**

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

Descriere tehnică

Atestare	Q
Înălțime tip de poansoane	6,35 mm
Adâncime tipuri de poansoane	19,05 mm
Lățime tip de poansoane	2,4 mm
Înălțimea scrisului	2,5 mm

Tip produs

Poanson manual de perforare