



Trusă de electrician Competence XXL II 115 buc, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	680525 2
GTIN	4010995420697
Clasa articolului	60N

Descriere

Execuție:

Gamă vastă de scule electrice într-o cutie rezistentă la șocuri, din polipropilenă. Amortizoarele de gaz încorporate suplimentar țin capacul în diferite poziții și împiedică închiderea automată a acestuia.

Livrare:

Set de șurubelnițe dinamometrice TorqueVario®-S electric: 18 piese, 0,5 – 5,0 Nm

Șurubelniță cu compartiment pentru biți LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 buc

Șurubelniță cu suport pentru biți SoftFinish® electric slimVario pentru biți slimBits 6 mm: 1 buc.

Bit slimBit electric, PZ: 1 buc. Ref. 2

Șurubelniță SoftFinish® electric slimFix, lată: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 5,5; 6,5

Șurubelniță SoftFinish® electric slimFix, PH: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Șurubelniță SoftFinish® electric slimFix, PZ: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Șurubelniță SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: Câte 1 buc. Ref. 1; 2

Șurubelniță SoftFinish® electric slimFix, pentru Torx® Tamper Resistant: Câte 1 buc. Ref. 10; 15; 20; 25

Șurubelniță SoftFinish® electric, pentru hexagon exterior: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13

Șurubelniță de precizie PicoFinish electric, PH: 1 buc. Ref. 0

Șurubelniță de precizie PicoFinish electric, lată: 1 buc. Ref. 2,5

Cheie pentru dulap de comandă, formă de tijă, pătrat exterior 5–8, triunghi exterior 9: 1 buc.

Șurubelniță SoftFinish®, lată: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 12

Set de biți XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 buc.

Set de șurubelnițe unghiulare cu cap sferic în suport ErgoStar pentru hexagon interior: 9 buc.

Clește cu tăiere laterală ultraperformant BiCut® Professional cu DynamicJoint®: 1 buc.

Clește cu tăiere laterală Professional electric cu DynamicJoint®: 1 buc.

Clește pentru cabluri Professional electric: 1 buc.

Clește de precizie cu tăiere laterală Classic: 1 buc.

Clește universal Professional electric cu DynamicJoint® și OptiGrip: 1 buc.

Clește cu fălci rotunde plate Professional electric, cotit 40°: 1 buc.

Clește cu fălci rotunde plate Professional electric, drept: 1 buc.

Clește pentru instalatori Professional electric: 1 buc.

Clește pentru instalații TriCut Professional electric: 1 buc.

Sculă de dezizolare: 1 buc.

Clește de dezizolat automat pentru 0,03–16 mm²: 1 buc.

Sculă de sertizare automată pentru manșoane de protecție a extremității cablului 0,08–16 mm²: 1 buc.

Sculă de sertizare pentru papuci de cablu și contacte izolate 0,5–6 mm²: 1 buc.

Foarfecă electrică pentru cabluri până la 50 mm² și funcție de sertizare pentru manșoane de protecție a extremității cablului 1–5 mm²: 1 buc.

Dispozitiv de verificare a tensiunii, fără contact, cu un singur pol, 230–1000 V CA: 1 buc.

Dispozitiv de verificare a tensiunii SoftFinish®, cu un singur pol, 110-250 V, cu fantă: 1 buc. Ref. 3

Lanternă de buzunar cu LED max. 300 lm, cu laser clasa 2 și lumină UV max. 400 nm: 1 buc.

Nivelă electrică, lungime 400 mm: 1 buc.

Metru pliant pentru electrician Longlife®, lungime 2 m, portocaliu: 1 buc.

Set de perforatoare pentru dibluri SoftFinish® cu dibluri: 5 bucăți

Ciocan pentru electrician, 300 g: 1 buc.

Notă:

Livrarea se realizează fără ca sculele să fie așezate în trusă.

Descriere tehnică