

Garant**Burghiu foarte lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 24R1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116760 24R1
GTIN	4045197035561
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Precizie ridicată a concentricității. Grosimea miezului și creșterea diametrului sunt standard. Suprafață supusă unui tratament special.

Pentru găuri adânci este necesară evacuarea repetată a așchiilor, precum și o răcire suficientă. Versiune cu spirală normală. Avantajoasă din punctul de vedere al prețului.

Cu geometrie la vârf Forma A.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	24 mm
Avans f pentru oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/rot
Lungimea canalului de așchii L_c	290 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală L	440 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Standard	DIN 1870 R1
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	254 mm

Unghiul la vârf	118 grad
Coadă tip	Con Morse
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Unghiul elicei	16-30 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		