

Garant**Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 3,3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	114500 3,3
GTIN	4045197019783
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:****Miez întărit.**

Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descriere tehnică

Avans f pentru INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/rot
Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de aşchii L _c	36 mm
Ø nominal D _c	3,3 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D _s	3,3 mm
Lungimea totală L	65 mm
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	31,1 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică
Strat de acoperire	TiAlN

Materialul sculei	HSS E
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	6 m/min	S
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		