

**Set de dopuri de urechi E-A-R™ CLASSIC™ II, Tip: 250****Date comandă**

Numărul de comandă	097310 250
GTIN	4046719348176
Clasa articolului	04M

Descriere**Execuție:**

E-A-R™ CLASSIC™ II. Datorită capacității lente de revenire și de reacție la căldura corporală, spuma poliuretanică neinflamabilă permite ajustarea optimă la canalul auditiv și prin urmare o izolare sigură. **Suprafața aspră** și rezistența la umiditate împiedică alunecarea în canalul auditiv. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB). Cutie dozatoare cu 50 de **pachete practice de buzunar resigilabile a câte 5 perechi rezervă pentru o săptămână.**

Materialul dopurilor: Poliuretan

Conținut: 250 pereche

Ambalaj: neambalate individual

Descriere tehnică

Ambalaj	neambalate individual
Conținut	250 pereche
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	28 dB(A)
Materialul dopurilor	Poliuretan
Tip produs	Dopuri de urechi de unică folosință

Accesorii

Dozator pentru dopuri de urechi Tip 500	097530 500
Indicator de zgomot NI100	097305
Set dozator dopuri de urechi One-Touch™ Pro	097515