

**Garant****Burghiu în trepte HSS-E, neacoperită, Ø tăişurilor: 50-60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118320 50-60
GTIN	4045197036629
Clasa articolului	11C

**Descriere****Execuție:**

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile Ø marcate în canal. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

**Aplicație:**

Găurire și debavurare, grosime maximă a materialului = înălțimea treptelor (consultați tabelul).

**Descriere tehnică**

Înălțimea treptelor	5 mm
Trepte de găurire cu increment de	1 mm
Lungimea totală	119 mm
Ø cozii	13 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	50 - 60 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără

Tip produs

Burghie în trepte

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		