

Garant**Set de alezoare burghie conice de precizie HSS, TiN, Ø tăişului DC: 3-30,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu vârf ascuțit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în trepte și detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Set cu 3 burghie conice și 1 tub de pastă de aşchiere Cod 118160 într-o casetă.

Aplicație:

Găurire fără bavură și fără urme de vibrație de la aşchiere. Tablă de oțel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0,1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

Conținut:

Câte 1 burghiu conic: Cod 118030 dim. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pastă pentru aşchiere: Cod 118160

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	3 - 30,5 mm
Strat de acoperire	TiN
Inel colorat	fără
Materialul sculei	HSS

Tip produs	Burghie în trepte
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere

Accesorii

Burghiu conic de precizie HSS Ø tăișului DC 3-14 mm	118020 3-14
Burghiu conic de precizie HSS Ø tăișului DC 8-20 mm	118020 8-20
Pastă pentru așchiere Ø 29 mm×91 mm	118160
Burghiu conic de precizie HSS Ø tăișului DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5