

**Garant****Burghiu conic de precizie HSS, Ø tăişului DC: 3-14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118020 3-14
GTIN	4045197036421
Clasa articolului	11C

**Descriere****Execuție:**

**Cu vârf ascuțit, nu este necesară găurirea prealabilă.** Tăişuri conice în creștere și detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafețe plane.

**Aplicație:**

Găurire fără bavură și fără urme de vibrație de la aşchiere. Tablă de oțel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0,1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

**Descriere tehnică**

Ø tăişului D <sub>c</sub>	3 - 14 mm
Lungimea totală	58 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
GG(G)	recomandat
Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții