

**Garant****Burghiu conic de precizie HSS, TiN, Ø tăişului DC: 26-40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118030 26-40
GTIN	4045197036537
Clasa articolului	11C

**Descriere****Execuție:**

**Cu vârf ascuțit, nu este necesară găurirea prealabilă.** Tăişuri conice în creștere și detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

**Strat de acoperire TiN:** viteze ridicate de aşchiere și durabilitate ridicată. Special pentru materiale moi.

**Aplicație:**

Găurire fără bavură și fără urme de vibrație de la aşchiere. Tablă de oțel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0,1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	83 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	26 - 40 mm
Ø cozii	12 mm
Strat de acoperire	TiN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		