

Garant**Burghiu în trepte HSS-E, neacoperită, Ø tăişurilor: 12-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118320 12-20
GTIN	4045197036582
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile Ø marcate în canal. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Aplicație:

Găurire și debavurare, grosime maximă a materialului = înălțimea treptelor (consultați tabelul).

Descriere tehnică

Înălțimea treptelor	4 mm
Trepte de găurire cu increment de	1 mm
Lungimea totală	75 mm
Ø cozii	9 mm
Ø tăişului D _c	12 - 20 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		