

Garant**Carotă din carbură plat, Ø DC: 85mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118500 85
GTIN	4045197037572
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Coroană pentru găurit și coadă dintr-o singură bucată (călite), care conferă stabilitate extraordinară și asigură concentricitate perfectă.

Plăcuțele înguste din HM cu **unghi de așchiere pozitiv** și **unghi de așezare mare** garantează un randament optim de tăiere atunci când presiunea de tăiere este redusă.

Burghiu de centrare schimbabil, coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Lățimea de tăiere 2 mm pentru toate dimensiunile. Toleranță Ø: + 0,10 / - 0,05 mm.

Dimensiune L: **toate Ref. = 8 mm**

Aplicație:

Pentru utilizarea pe mașini staționare. Recomandat pentru materiale plastice armate cu fibre (CRP și GRP).

Doar pentru materiale plate cu o grosime de maxim 4 mm.

Descriere tehnică

Ø nominal D _c	85 mm
Ø cozii	13 mm
Lungime L	8 mm
Execuție	plat
Materialul sculei	Carbura

Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Toleranță Ø	-0,05 / 0,1 mm
Inel colorat	fără
Tip produs	Carote

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	M
Grafit, GRP, CRP	recomandat	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		