

Garant**Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 3,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	114550 3,1
GTIN	4045197020802
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Pentru **o rezistență la temperatură extrem de ridicată, foarte robust** datorită **miezului întărit**.

Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descriere tehnică

Avans f pentru INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/rot
Lungimea canalului de așchii L _c	36 mm
Ø nominal D _c	3,1 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D _s	3,1 mm
Lungimea totală L	65 mm
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	31,4 mm
Unghiul la vârf	135 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică
Strat de acoperire	TiAlN

Materialul sculei	HSS Co 8
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	31 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	6 m/min	S
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		