



Mască automată de sudură 3M™Speedglas™ 10 V, Culoare: BLACK



Date comandă

Numărul de comandă	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Clasa articolului	040

Descriere

Execuție:

Model pentru începători cu **filtru automat de sudură** și 3 trepte de sensibilitate. Mască robustă oferă **protecție sigură** și este recomandată pentru lucrări de sudură ocazionale, ca de ex. lucrări de mentenanță. Cu **bandă confortabilă pentru cap** și **ecran atașabil înlocuibil**. Poate fi bine combinată cu alte EPP, ca de exemplu ochelari de protecție sau mască pentru protecție respiratorie. **Trepte întunecate de protecție:** 10 – 12. **Treaptă luminoasă:** 3. Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1.500 ore). **Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură:** 44 × 93 mm.

Aplicație:

Sudură MIG- / MAG- și cu electrozi

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timp de comutare de la întunecat la luminos: 40 - 250 ms

Clasificare conform EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Descriere tehnică

Timp de comutare de la întunecat la luminos	40 - 250 ms
Clasificare conform EN 379	1 / 2 / 2 / 2

Fișă de date

Tip	BLACK
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Mască pentru sudură