



## Mască automată de sudură 3M™ Speedglas™ 100 V, Culoare: BLACK



### Date comandă

Numărul de comandă	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Clasa articolului	040

### Descriere

#### Execuție:

**Mască automată de sudură** cu toate funcțiile importante de bază. Pentru o protecție de încredere la **un raport excelent preț-performanță**. Cu **bandă confortabilă pentru cap** și **sistem cu clichet cu funcționare ușoară** pentru reglarea precisă a formei. Stabilirea individuală a decalării iluminării prin funcția Delay. **Rezistență mărită la șocuri** conform EN 175:B. Compatibilă cu alte EPP, cum ar fi măștile de protecție respiratorie. Ecran atașabil înlocuibil. **Trepte întunecate de protecție: 8 - 12. Treaptă luminoasă: 3.** Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1.500 ore). **Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 44 × 93 mm.**

#### Aplicație:

Sudură MIG / MAG, TIG cu electrozi la amperaj ridicat

#### Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Timpe de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timpe de comutare de la întunecat la luminos: 40 - 250 ms

Clasificare conform EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

### Descriere tehnică

Timpe de comutare de la întunecat la luminos	40 - 250 ms
--	-------------

## Fișă de date

Clasificare conform EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Tip	BLACK
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Mască pentru sudură