



Mască automată de sudură optrel® seria expert, Tip: E684



Date comandă

Numărul de comandă	097950 E684
GTIN	7640429870421
Clasa articolului	09U

Descriere

Execuție:

Mască pentru sudură E684 cu reglare continuă a treptelor de protecție, vedere perfectă și autenticitate a culorilor în întregul câmp vizual, recomandată în mod special pentru suduri efectuate deasupra capului. Cu **unghi de captare reglabil individual** și **posibilitate de adaptare a nivelului de sensibilitate** la mediul de lucru. Cu **întârziere a deschiderii** pentru o iluminare lentă după starea de întuneric. **Mod suplimentar de șlefuire**. Cu **funcție de control al iluminării** pentru o trecere continuă de la întuneric la lumină.

- **Trepte întunecate de protecție: 5 - 13 cu câmp vizual HD, reglare continuă prin intermediul unui buton rotitor**
- **Treaptă luminoasă: 4**
- **Cu baterie 3 V Li (durabilitate 3.000 ore)**
- **Culoare: argintiu**
- **Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 50 x 100 mm**

Aplicație:

MIG / MAG, electrozi, WIG, sudură cu plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Livrare:

1 panou atașabil exterior, 1 sac de păstrare.

Descriere tehnică

Tip	E684
Timp de comutare de la întunecat la luminos	100 - 2000 ms
Alimentare cu energie	Cu baterii
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,17 ms
Clasificare conform EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tip produs	Mască pentru sudură