

HOLEX**Șurub de tragere Haas-Mikron R 3 / 45° fără alezaj etanșat, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308685 40
GTIN	4045197701015
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

Pentru portscule cu coadă conică **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Notă:

Etanșat – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

Ø cap D ₁	15 mm
L ₁	32 mm
Filet M	M16
Moment de strângere maxim	50 Nm
Recomandat pentru con ISO	40
Lungimea totală L	57 mm

Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Ø gulerului D	23 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Standard pentru bolț de strângere	MAS 403
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308825 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40