

PRYOR

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 2,5/,mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	085481 2,5/,
GTIN	5022044020863
Clasa articolului	08W

Descriere**Execuție:**

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

Descriere tehnică

Adâncime tipuri de poansoane	19,05 mm
Lățime tip de poansoane	2,4 mm
Înălțimea scrisului	2,5 mm
Înălțime tip de poansoane	6,35 mm
Atestare	Virgulă

Tip produs

Poanson manual de perforare