

Garant**Burghiu de centrare din carbură A, TiAlN, Ø DC k13: 0,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121001 0,8
GTIN	4045197594563
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Bară rotundă ascuțită din HM (carbură). Canale în formă de spirală.
Pentru materiale de până la **62 HRC**. Cu un singur tăiș!

Descriere tehnică

Ø nominal D _c	0,8 mm
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,01 mm/rot
Toleranța arborelui	h6
Pentru Ø piesei	4 – 6 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D _s	3,15 mm
Lungimea totală L	20 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 333
Tip	A
Toleranță Ø nominal	k13
Unghi de teșire	60 grad
Direcție de tăiere	pe dreapta

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu de centrare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	15 m/min	H
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții	10 m/min	H
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		