

Garant**Burghiu de centrare HSS R, neacoperită, Ø nominal DC k12: 0,8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 111350 0,8 |
| GTIN | 4045197000606 |
| Clasa articolului | 11A |

Descriere**Execuție:**

Ascuțit și detalonat din oțel rapid, cu canale în formă de spirală.

Burghiu de centrare cu rază forma R:

- **Datorită razei, nu este posibilă trecerea bruscă de la elementul de găurire la cel de teșire, ca în cazul formei A, prin urmare pericolul de rupere este redus.**
- **În cazul nealinierei unghiulare a vârfului de strung, suprafața de rulare favorizează mișcarea piesei doar pe muchia exterioară sau cea interioară a acesteia. Fixarea optimă este asigurată chiar și în cazul unui vârf de strung deplasat.**

Cu un singur tăiș.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Ø nominal D_c | 0,8 mm |
| Pentru Ø piesei | 4 – 6 mm |
| Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,01 mm/rot |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Toleranța arborelui | h7 |
| Ø cozii D_s | 3,15 mm |
| Lungimea totală L | 25 mm |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | DIN 333 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Tip | R |
| Toleranță Ø nominal | k12 |
| Unghi de teșire cu rază | 60 grad |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu de centrare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 70 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 45 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 40 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 30 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 25 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 10 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 8 m/min | P |
| CuZn | recomandat | 80 m/min | N |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |