

Garant

Burghiu de centrare HSS B stânga, neacoperită, Ø nominal DC k12: 6,3 mm



Date comandă

Numărul de comandă	111540 6,3
GTIN	4045197001016
Clasa articolului	11A

Descriere

Execuție:

Ascuțit și detalonat din metal monobloc. **Cu teșitură de protecție suplimentară a muchiilor** (unghi de protecție de 120°), **cu tăiș pe stânga.**

Ø nominal D_c : 6,3 mm

Pentru Ø piesei: 100 – 150 mm

Ø cozii D_s : 20 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,05 mm/rot

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h7
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,05 mm/rot
Ø nominal D_c	6,3 mm
Pentru Ø piesei	100 – 150 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s	20 mm
Lungimea totală L	80 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 333

Tip	B
Toleranță Ø nominal	k12
Unghi de teșire	120 grad
Direcție de tăiere	pe stânga
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Găurire de centruire