

Garant**CaraFin Benzi de șlefuire diamantate autoadezive, 25×120 mm, Granulație: D15μm****Date comandă**

Numărul de comandă	557521 D15
GTIN	4045197994707
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**.

Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit.

Benzi de lustruire **autoadezive**. Partea superioară din **material PU elastic**, placat pe o parte diamant monocristalin.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.

Din **spumă poliuretanică elastică** de înaltă calitate.

Aplicație:

Cu suport pentru benzi de șlefuit Cod 557900.

Recomandat pentru lustruire umedă și uscată. **Etapă de lustruire finală** a materialelor moi și dure. Se lucrează cu presiune de apăsare scăzută.

Adaptat pentru:

Suporturi flexibile pentru benzi de șlefuit Cod 557900.

Descriere tehnică

Prescurtare pentru material abraziv	D
Lungime	120 mm
Lățime	25 mm
Dimensiune	25×120 mm

Nivel de șlefuire	Etapa de lustruire finală
Serie	CaraFin
Caracteristici nume produs	25×120 mm
Tip produs	Bloc de polizat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		