

Garant**Burghiu de centrare HSS A stânga, neacoperită, Ø nominal DC k12: 1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	111250 1
GTIN	4045197000446
Clasa articolului	11A

Descriere**Execuție:**

Ascuțit și detalonat din oțel rapid. **Cu tăiș pe stânga**, cu canale în formă de spirală.

Descriere tehnică

Pentru Ø piesei	6 – 8 mm
Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/rot
Număr de dinți Z	2
Ø nominal D_c	1 mm
Toleranța arborelui	h7
Ø cozii D_s	3,15 mm
Lungimea totală L	31,5 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 333
Tip	A
Toleranță Ø nominal	k12
Unghi de teșire	60 grad
Direcție de tăiere	pe stânga
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7

Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu de centrare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		