

**Set de alezoare manuale Cod 160150 cu cutie H7, Număr de alezoare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	160175 6
GTIN	4045197994806
Clasa articolului	120

Descriere**Execuție:**

Cu **spiră pe stânga** la 7 – 8° și con de atac lung peste 1/5 din lungimea tăișului. Număr par de dinți cu împărțire inegală pentru gaură rotundă și fără vibrații. Șlefuirea pe partea plană a secțiunii cilindrice de tăiere netezește gaura și ghidează alezoarele.

Aplicație:

Pentru găuri străpunse (nu pentru găuri înfundate). Ideal de asemenea pentru găuri întrerupte.

Conținut:

Câte 1 alezor manual: Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Livrare:

Set de alezoare manuale din 6 piese cu cutie.

Descriere tehnică

Număr de alezoare	6
Toleranța de găurire	H7
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 206 B

Unghiul elicei	7-8 grad
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Tip produs	Alezor

Accesorii

Alezor manualH7 Ø nominal DC 6 mm	160150 6
Alezor manualH7 Ø nominal DC 10 mm	160150 10
Alezor manualH7 Ø nominal DC 5 mm	160150 5
Alezor manualH7 Ø nominal DC 8 mm	160150 8
Alezor manualH7 Ø nominal DC 3 mm	160150 3
Alezor manualH7 Ø nominal DC 4 mm	160150 4