

Garant**Unitate de bază pentru cheie dinamometrică fără scală fără cap atașabil,
Moment de torsiune maxim: 200Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657450 200
GTIN	4045197995957
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Momentul de rotație dorit se reglează cu scula de reglare 657452 măr. 1 în combinație cu un dispozitiv de testare adecvat.

Strângere pe stânga prin re poziționarea capului de cheie atașabil. Fără cap de cheie atașabil (model de bază); capete de cheie atașabile compatibile, vezi Cod 657582 – 657950.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 2% din valoarea setată.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Capete de cheie atașabile recomandate găsiți la Cod 657582 – 657950.

Descriere tehnică

Greutate	700 g
Intervalul momentului de torsiune	50 - 200 Nm
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Momentul maxim	200 Nm
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de declanșare
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Citire comutabilă	Nm
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea pârgheii fără capăt atașabil [I ₁]	337,5 mm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	38,5 mm
Lungimea pârgheii inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	376 mm
Lungimea totală L	410 mm
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Cheie de reglare a momentului de rotație Tip 1	657455 1
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2