

Garant**Unitate de bază pentru cheie dinamometrică fără scală fără cap atașabil,
Moment de torsiune maxim: 25Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657450 25
GTIN	4045197995926
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Momentul de rotație dorit se reglează cu scula de reglare 657452 măr. 1 în combinație cu un dispozitiv de testare adecvat.

Strângere pe stânga prin repoziționarea capului de cheie atașabil. Fără cap de cheie atașabil (model de bază); capete de cheie atașabile compatibile, vezi Cod 657582 – 657950.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 2% din valoarea setată.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Capete de cheie atașabile recomandate găsiți la Cod 657582 – 657950.

Descriere tehnică

Greutate	230 g
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Intervalul momentului de torsiune	5 - 25 Nm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Momentul maxim	25 Nm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârgheii inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	157 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea totală L	189 mm
Lungimea pârgheii fără capăt atașabil [I ₁]	137,5 mm
Feedback	de declanșare
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Citire comutabilă	Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	19,5 mm
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoalte	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657582 1-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657630 1-3/8
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657630 1-1/2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657698 1-1/2
Cheie de reglare a momentului de rotație Tip 1	657455 1
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657582 1-1/4
Capăt atașabil cu clichet pentru biți Suport de biți 1/4 inch	657932 1/4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657698 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657582 1-3/8
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657698 1-3/8
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657630 1-1/4