

Garant**Cheie dinamometrică fără scală cu clichet reversibil, Moment de torsiune maxim: 200Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657460 200
GTIN	4045197996015
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Momentul de rotație dorit se reglează cu scula de reglare 657452 măr. 1 în combinație cu un dispozitiv de testare adecvat.

Clichet reversibil fix încorporat, cu extractor – **pentru strângere pe dreapta și pe stânga**.
Cheie dinamometrică, cu declanșare doar pe dreapta.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 2% din valoarea setată.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Descriere tehnică

Greutate	800 g
Intervalul momentului de torsiune	50 - 200 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta
Momentul maxim	200 Nm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Feedback	de declanșare
Citire comutabilă	Nm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Lungimea totală L	446 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	351,5 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	tactil
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Reglare Cheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
	020020 1000

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune
maxim 1000 Nm

Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală
Momentul maxim 1000 Nm

020190 1000

Accesorii

Cheie de reglare a momentului de rotație Tip 1

657455 1