

Garant**Cheie dinamometrică fără scală cu clichet reversibil, Moment de torsiune maxim: 100Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657460 100
GTIN	4045197996008
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Momentul de rotație dorit se reglează cu scula de reglare 657452 măr. 1 în combinație cu un dispozitiv de testare adecvat.

Clichet reversibil fix încorporat, cu extractor – **pentru strângere pe dreapta și pe stânga**.
Cheie dinamometrică, cu declanșare doar pe dreapta.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 2% din valoarea setată.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Descriere tehnică

Intervalul momentului de torsiune	20 - 100 Nm
Momentul maxim	100 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Greutate	550 g
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de declanșare
Citire comutabilă	Nm
Procedeu de măsurare	Moment
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	310 mm
Lungimea totală L	404 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	tactil
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400

ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Cheie de reglare a momentului de rotație Tip 1	657455 1
--	----------