

**Garant****CaraFin Pad de lustruire diamantat, 125×175 mm, Granulație: D3μm****Date comandă**

Numărul de comandă	557515 D3
GTIN	4045197995865
Clasa articolului	51G

**Descriere****Execuție:**

**CaraFin Sculă de lustruire diamantată** acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**.

Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit.

Pad de lustruire cu diamant CaraFin (EVA) cu **structură deschisă**, nu se îmbâcsește.

**Avantaj:**

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.

Din **spumă poliuretanică elastică** de înaltă calitate.

**Aplicație:**

**Etapă de lustruire finală sau șlefuire cu luciu**, manuală și realizată cu acuratețe a suprafețelor polizate pentru toate **materialele dure și neferoase**. Lustruire rapidă datorită eficienței mari de tăiere.

Recomandat pentru lustruire umedă și uscată.

**Descriere tehnică**

Lățime	125 mm
Dimensiune	125×175 mm
Lungime	175 mm
Prescurtare pentru material abraziv	D
Nivel de șlefuire	Etapă de lustruire cu luciu

Serie	CaraFin
Caracteristici nume produs	125×175 mm
Tip produs	Bloc de polizat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		