



Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental, set flux de aer, Tip: FR



Date comandă

Numărul de comandă	474162 FR
GTIN	4029547019371
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Aparat Testo 440 pentru măsurarea calității aerului, pentru măsurarea **vitezei fluxului și a debitului volumetric din canalul de aerisire (m/s, m³/h)**. Sondă de măsurare de 16 mm pentru măsurarea curenților mari de aer de până la 50 m/s.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Aparat pentru măsurarea calității aerului Testo 440 Cod 474141 Ref. 440, 3x baterie Mignon tip AA, cablu USB, geantă Cod 474161 Ref. K și protocol de calibrare. Sondă de măsurare cu elice Cod 474152 Ref. FR

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0,6 - 50 m/s
Eroare de toleranță (m/s + % din valoarea măsurată)	±0,2 + 1 % (0,6 până la 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 până la 50 m/s) m/s
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 70 °C
Clasă de protecție IP	IP 54

Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	3
Tip de baterii	Mignon, AA
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental,

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------