



## Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental, set umiditate/temperatură, Tip: FT



### Date comandă

Numărul de comandă	474164 FT
GTIN	4029547019395
Clasa articolului	47B

### Descriere

#### Execuție:

Aparat pentru măsurarea calității aerului Testo 440 și sondă de umiditate și temperatură **pentru măsurarea umidității și a temperaturii în spații de depozitare, de răcire, de lucru și în canale de aerisire.**

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Aparat pentru măsurarea calității aerului Testo 440 Cod 474141 Ref. 440, 3x baterie Mignon tip AA, cablu USB, sondă de umiditate și de temperatură Cod 474148 Ref. FT, geantă Cod 474161 Ref. K și protocol de calibrare.

### Descriere tehnică

Eroare de toleranță umiditate relativă	±2 %
Eroare de toleranță temperatură	±0,5 °C
Domeniu de măsurare temperatură	-20 - 70 °C

Domeniu de măsurare umiditate relativă	0 - 100 %
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip de baterii	Mignon, AA
Număr de baterii incluse	3
Calibrarea	Preț la cerere
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Tip produs	Sondă de umiditate și temperatură

---

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------