

**Dispozitiv pentru nituri oarbe cu acumulator M12BPRT, Tip: M12BPRT****Date comandă**

Numărul de comandă	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Clasa articolului	03L

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

- **Iluminat cu LED al zonei de lucru.**
- **Clemă integrată pentru centură.**

Livrare:

Inclusiv acumulator Li-Ion Cod 073814 MB12 și încărcător în cutie din plastic, duze 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Notă:

Pentru acumulatorii și încărcătoarele de schimb recomandate, consultați 073814, 073815, 073829, 073839 și 073840. Versiunea fără acumulator și fără încărcător este prezentată la Cod 770450 M12BPRT-0.

Descriere tehnică

Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la	4,8 mm
Forță de apăsare	9000 N

Cursa dispozitivului	20,32 mm
Greutate cu acumulator	2,1 kg
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Capacitate acumulator	2 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Tip produs	Pistol nituri oarbe

Accesorii

Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12	073829 MB12
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
Set de bacuri pentru mandrină Tip 1	770452 1
Set de pornire cu acumulator Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Set de duze de schimb4 buc Număr de piese 4	770451 4
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC