


**MIRKA****Disc abraziv cu scai (CER) Găuri multiple, Ø 150 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	567557 80
GTIN	6416868234985
Clasa articolului	56M

**Descriere****Execuție:**

Discuri de șlefuire cu scai cu **suport de hârtie**. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică șarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip scai (arici).

Disc de șlefuire cu scai **MIRKA IRIDIUM®** cu un amestec de granulație ceramică (CER) și granulație de oxid de aluminiu (A), cu strat împotriva depunerii de praf, rată de îndepărtare și durabilitate mare.

**Aplicație:**

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). **Produx Allround** universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn. Ideal pentru **suprafețe moi și dure**.

**Descriere tehnică**

Granulație	80
Serie	IRIDIUM®
Ø discurilor	150 mm

Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Material abraziv	Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Aspirarea prafului este posibilă	da
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		