

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, MF: M30X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130000 M30X0,75
GTIN	4045197999566
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	18 mm
Ø găurii de centrare	29,25 mm
Adâncimea filetului	90 mm
Pas filet	0,75 mm
Standard	DIN 376
Ø Filet	30 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX

Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Lungimea totală L	180 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M30×0,75
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod