

Garant
Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, MF: M27X3

Date comandă

Numărul de comandă	130000 M27X3
GTIN	4045197999399
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	24 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Ø Filet	27 mm
Materialul sculei	HSS E
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H

Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Lungimea totală L	160 mm
Adâncimea filetului	81 mm
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Standard	DIN 376
Pas filet	3 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M27×3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod