

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, MF: M1,6X0,2****Date comandă**

Numărul de comandă	130000 M1,6X0,2
GTIN	4045197997517
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Standard	DIN 371
Ø Filet	1,6 mm
Pas filet	0,2 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Ø găurii de centrare	1,4 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H

Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Adâncimea filetului	4,8 mm
Ø cozii D _s	2,5 mm
Număr de dinți Z	2
Pătrat coadă □	2,1 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	40 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M1,6×0,2
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod