

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, MF: M1,8X0,25****Date comandă**

Numărul de comandă	130000 M1,8X0,25
GTIN	4045197997555
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	2,5 mm
Adâncimea filetului	5,4 mm
Ø Filet	1,8 mm
Pas filet	0,25 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	40 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05

Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Ø găurii de centrare	1,55 mm
Număr de dinți Z	2
Standard	DIN 371
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M1,8x0,25
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod