

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, MF: M44X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130000 M44X0,75
GTIN	4045197625373
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	220 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	44 mm
Adâncimea filetului	132 mm
Pas filet	0,75 mm
Ø găurii de centrare	43,25 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05

Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	29 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M44x0,75
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod