

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: NO.0-80****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 NO.0-80
GTIN	4062406000035
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	4,59 mm
Număr de dinți Z	2
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Pasi/inch	80
Ø Filet	1,53 mm
Pas filet	0,318 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	2
Ø găurii de centrare	1,25 mm
Ø cozii D _s	2,5 mm
Lungimea totală L	40 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	0-80 UNF
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod