

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M32X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130001 M32X0,75
GTIN	4062406002497
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10

Clasa de toleranță	6H +0,20
Pas filet	0,75 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Ø Filet	32 mm
Adâncimea filetului	96 mm
Pătrat coadă □	20 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø cozii D _s	25 mm
Ø găurii de centrare	31,25 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M32×0,75
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod