

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, MF: M1,4X0,3****Date comandă**

Numărul de comandă	130005 M1,4X0,3
GTIN	4062406003852
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 371
Ø cozii D <sub>s</sub>	2,5 mm
Adâncimea filetului	4,2 mm
Lungimea totală L	40 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Pas filet	0,3 mm
Ø găurii de centrare	1,1 mm
Ø Filet	1,4 mm
Materialul sculei	HSS E
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Număr de dinți Z	2
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M1,4×0,3
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod